



## Messschieber, Messbereich: 1000mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	415196 1000
GTIN	4062406584276
Artikelklasse	42A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Nonius und Ablesefläche blendfrei mattverchromt. Messflächen gehärtet und geschliffen. **Lange Messschnäbel zur Messung großer Werkstücke und Werkstück-Ø.** Mit Feststellschraube. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen.

### Technische Beschreibung

Norm	Werksnorm
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Ablesung	0,05 mm
Schnabellänge	200 mm
Gewicht	2,5 kg
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Fehlergrenze	0,24 mm
Messbereich	0 - 1000 mm
Kalibrierung	A1
Teilung	1/20 mm
Teilung Nonius mm/Inch	ja
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX

alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

### Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000