



Messschieber, Messbereich: 1500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415196 1500
GTIN	4062406584283
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Nonius und Ablesefläche blendfrei mattverchromt. Messflächen gehärtet und geschliffen. **Lange Messschnäbel zur Messung großer Werkstücke und Werkstück-Ø.** Mit Feststellschraube. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen. Mit Feineinstellung.

Technische Beschreibung

Schnabellänge	200 mm
Messbereich	0 - 1500 mm
Ablesung	0,05 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Teilung	1/20 mm
Norm	Werksnorm
Fehlergrenze	0,36 mm
Innenmessansatz-Ø	30 mm
Kalibrierung	A1
Gewicht	5,3 kg
Teilung Nonius mm/Inch	ja
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX

alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber
Dienstleistungen	
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 2000 mm	021000 2000