

Garant GRIDLINE

Großraum- / Schwerlastschrank mit Vollblech-Flügeltür, Höhe: 800mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942701 800
GTIN	4062406595487
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 30×28G. Passende Schubladen: 26×24G (bitte separat bestellen). Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraum- und Schwerlastschränken siehe Nr. 942530 – 942610 und Gruppe 95.

Nutzung als Schwerlastschrank nur mit Schwerlastfachboden Nr. 942610 möglich.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe in G	28
Griff Positionierung	oben
Nutzhöhe	645 mm
Höhe	800 mm

Schrank Bauart	Basisschrank
Breite in G	30
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
ComfortClose	nein
Tiefe	700 mm
Gewicht	56 kg
Breite	750 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------