



## Frässtifte-Satz 5-teilig, Z4 – fein, kreuzverzahnt, HM TiAlN, Anzahl Frässtifte: 5



### Bestelldaten

Bestellnummer	541470 5
GTIN	4027497473762
Artikelklasse	56L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sortimente mit ausgewählten Frässtiften in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen. Schaft-Ø 6 mm.

LUKAS-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

#### Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

#### Lieferumfang:

Je 1 St. Nr. 540560 Gr. A1020; C1020; D1009; F1020; M1020.

### Technische Beschreibung

Serie	Zahnung Z4
Schneidstoff	HM TiAlN

Beschichtung	TiAlN
Schaft-Ø	6 mm
Anzahl Frässtifte	5
Produktart	Frässtift

## Zubehör

Frässtift beschichtetZ4 – fein, kreuzverzahnt Typ C1020	540560 C1020
Frässtift beschichtetZ4 – fein, kreuzverzahnt Typ M1020	540560 M1020
Frässtift beschichtetZ4 – fein, kreuzverzahnt Typ A1020	540560 A1020
Frässtift beschichtetZ4 – fein, kreuzverzahnt Typ F1020	540560 F1020
Frässtift beschichtetZ4 – fein, kreuzverzahnt Typ D1009	540560 D1009