

Garant

**Kopier- und Planfräser indexiert mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RP.,
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/2mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212015 25/2
GTIN	4062406587543
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Kopier- und Planfräser der neuesten Generation. Indexierte Rundwendeplatten sorgen für stabile Bedingungen und sichern die Platte gegen ungewolltes Verdrehen während des Einsatzes. Der optimierte Formschluss zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz gewährt höchste Prozesssicherheit.

Hinweis:

$a_{p\ max} = 6,0\ mm$.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	25 mm
Rampinglänge L für α_{max}	9,94 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	38 mm
Ø D_2	20,7 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	48 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	1,7 mm

Ø D ₃	13 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2
Gesamtlänge L _{ges}	35 mm
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
passende Wendeschneidplatte	RPK.1204M0T
Aufnahmegewinde M	M12
Rampingwinkel α _{max}	4,83 Grad
Innenkühlung	ja
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräser geeignet für Plattenform	rund
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig Typ 3	219878 3
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig Typ 2	219878 2