


Garant UNILINE**CLEANING Tower H-Form fahrbar, Typ: L****Bestelldaten**

Bestellnummer	987103 L
GTIN	4062406588922
Artikelklasse	9GC

Beschreibung**Ausführung:**

Modularer Reinigungsturm für direkten Zugriff auf Reinigungsgeräte. Der CLEANING Tower H-Form asymmetrisch kann von **beiden Seiten bestückt** werden. Im tieferen Abteil können bis zu 4 Wertstoffsammler Nr. 987125 Gr. 25 untergebracht werden. Das kleinere Abteil eignet sich zur Lagerung von Reinigungsmitteln und -geräten.

Frei konfigurierbar durch vielfältiges Zubehör und perfekte Kompatibilität zum Easyfix System. Alle Außenwände und Mittelwand haben allseitige Lochwände \square 9x9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Anthrazitfarbener Aufsatz mit Reinigungspiktogramm dient der schnellen Visualisierung. Optionale, abschließbare Türen in Gr. L bieten die Möglichkeit zur sicheren Aufbewahrung. Tür nicht in Verbindung mit Papierrollenhalter kombinierbar.

Lieferumfang:

CLEANING Tower H-Form asymmetrisch; Aufsatz Nr. 955476 Gr. L; 2 x Schiebegriff Nr. 955496 Gr. 1.

Mit 4 Lenkrollen, \varnothing 125 mm, 2 mit Feststellbremse.

Lackierung:

Zweifarbige **pulverbeschichtet**, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. **Nicht konfigurierbar.**

Technische Beschreibung

Nutztiefe	180/ 330 mm
Höhe	2290 mm
Tragfähigkeit	150 kg
Serie	Cleaning Tower
Breite	750 mm
Nutzbreite	690 mm
Rad-Ø	125 mm
Gewicht	96 kg
Tiefe	750 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Produktart	Reinigungsstation

Zubehör

Aufsatz fürUNI Tower L Typ GREY	955476 GREY
Rädersatz für UNI Line 4-teilig Typ 1	955459 1
CLEANING Tower H-Formstationär Typ L	987102 L
UNI Line Schiebegriff Typ 1	955496 1
UNI Line Piktogramm Typ CLEANING	955474 CLEANING