

## Flachgreifermagnet mit Innengewinde, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	085922 20
GTIN	2050000965234
Artikelklasse	08Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo<sub>5</sub>).
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

#### Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

### Technische Beschreibung

Nennhaltekraft	90 N
Höhe	6 mm
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Ø	20 mm
Gewinde	M4 mm
Gewindebuchse	ja
Höhe mit Gewinde	13 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	200 °C
Gewicht	16,5 g

Werkstoff Magnetkern	SmCo <sub>5</sub>
Produktart	Flachgreifer-Magnet

---

## Zubehör

Einschraubhaken-Set mit Außengewinde 10-teilig Gewinde M4	085921 M4
---	-----------