

Garant GRIDLINE

Räderset höhenverstellbar Set 2-teilig, Typ: 2



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 927206 2 |
| GTIN | 4062406605292 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beschreibung

Ausführung:

Manuelle Höhenverstellung als Einschubmodul in die Füße der Werkbank inklusive Räder mit \varnothing 125 mm. Fadenschutz verhindert Festsetzen der Rolle. Optimale Laufruhe durch hochwertige Kugellager, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand und geringen Fahrgeräuschen. Das Räderset hat eine maximale Tragfähigkeit von 100 kg und darf nicht an Fußteile mit 900 mm Höhe montiert werden. Nicht in Verbindung mit Ready-to-go Werkbänken möglich. Höhenverstellung im 25 mm Raster möglich.

Lieferumfang:

Set bestehend aus 2 Einschubmodulen, passend für 1 Fußteil bzw. 2 Füße. Set bestehend aus 2 Einschubmodulen mit **Lenk-Stopp-Rollen** inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Höhenverstellung lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**. Räder verzinkt, nicht konfigurierbar.

Hinweis:

Der Einbau von Rädern erhöht die Arbeitshöhe der Werkbank um 150 mm. Für eine Werkbank mit 2 Fußteilen benötigen Sie 2 Set.

Um die Tragfähigkeit der Werkbank berechnen zu können, dürfen nur 3 Räder berücksichtigt werden. Maximale Tragfähigkeit einer Werkbank ergibt 150 kg.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------|---|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 325 mm |
| Tiefe | 95 mm |
| Höhenverstellbereich | 150 mm |
| Rad-Ø Lenkrolle | 125 mm |
| Tragfähigkeit je Rad | 50 kg |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktart | Rolle |