

Garant GRIDLINE

## Räderset höhenverstellbar Set 2-teilig, Typ: 1



### Bestelldaten

Bestellnummer	927206 1
GTIN	4062406605285
Artikelklasse	9GG

### Beschreibung

#### Ausführung:

Manuelle Höhenverstellung als Einschubmodul in die Füße der Werkbank inklusive Räder mit  $\varnothing$  125 mm. Fadenschutz verhindert Festsetzen der Rolle. Optimale Laufruhe durch hochwertige Kugellager, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand und geringen Fahrgeräuschen. Das Räderset hat eine maximale Tragfähigkeit von 100 kg und darf nicht an Fußteile mit 900 mm Höhe montiert werden. Nicht in Verbindung mit Ready-to-go Werkbänken möglich. Höhenverstellung im 25 mm Raster möglich.

#### Lieferumfang:

Set bestehend aus 2 Einschubmodulen, passend für 1 Fußteil bzw. 2 Füße. Set bestehend aus 2 Einschubmodulen mit **Bockrollen** inklusive Befestigungsmaterial.

#### Lackierung:

Höhenverstellung lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**. Räder verzinkt, nicht konfigurierbar.

#### Hinweis:

Der Einbau von Rädern erhöht die Arbeitshöhe der Werkbank um 150 mm. Für eine Werkbank mit 2 Fußteilen benötigen Sie 2 Set.

Um die Tragfähigkeit der Werkbank berechnen zu können, dürfen nur 3 Räder berücksichtigt werden. Maximale Tragfähigkeit einer Werkbank ergibt 150 kg.

### Technische Beschreibung

Breite	45 mm
Höhenverstellbereich	150 mm
Höhe	325 mm
Tiefe	95 mm
Rad-Ø Bockrolle	125 mm
Tragfähigkeit je Rad	50 kg
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Rolle