



## Schlauchaufroller Aluminiumgussgehäuse, Typ: 20SCS



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 080074 20SCS  |
| GTIN          | 4030704033093 |
| Artikelklasse | 08A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schlauchaufroller mit **geführter**, über langlebige Stahlfedern betriebener **Auszug- und Aufrollautomatik** mit **Mehrfacharretierung pro Umdrehung**.

Offener Schlauchaufroller mit **Aluminiumguss-Gehäuse**, verzinktem, **schwenkbarem Auslaufbügel** und robustem, **nylonverstärktem PVC-Schlauch**. Mit patentierter, gesteuerter Aufrollautomatik SCS zur Vermeidung von Beschädigungen und Verletzungen.

#### Verwendung:

Geeignet für Luft.

Zur Erhöhung der Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Schläuche.

### Technische Beschreibung

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Anschluss Ausgang      | 3/8 Zoll         |
| Anschluss Eingang      | 3/8 Zoll         |
| nutzbare Schlauchlänge | 20 m             |
| Material Schlauch      | Polyvinylchlorid |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Aufrollautomatik SCS    | ja                |
| maximaler Betriebsdruck | 20 bar            |
| Material Gehäuse        | Aluminium         |
| Gehäuse Höhe            | 375 mm            |
| Gehäuse Tiefe           | 155 mm            |
| Gehäuse Breite          | 380 mm            |
| Produktart              | Schlauchaufroller |