

Garant**Service-Werkzeugkoffer mit Bodenschale und Werkzeugtafeln, Typ: TSA****Bestelldaten**

Bestellnummer	692955 TSA
GTIN	4062406615727
Artikelklasse	61G

Beschreibung**Ausführung:**

X-ABS ist extrem schlagzäh, bruchfest und somit **flugtauglich**. Die weiche Oberflächenstruktur ist **rutschhemmend (Gummierungseffekt)** und äußerst oberflächenschonend. Pulverbeschichteter **Aludruckgussrahmen** mit 3D-Aluminiumbügeln, integrierten Kippzylinderschlössern und **Gasdruckfedern** für Kofferdeckel-Arretierung.

Innenausstattung:

1 Bodenschale inklusive Werkzeugtafel mit 11 Elastiklaschen als Abdeckung (Nr.692982), 1 Längsteiler (Nr. 692993) in der Bodenschale, 1 Werkzeugtafel mit Werkzeugklemmhaltern an Vorder- und Rückseite (Nr.692988), 1 Werkzeugtafel mit 23 Elastiklaschen und 1 Klemmfach an Vorder- und Rückseite (Nr.692989). **Mit TSA-Schloss.**

Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Innenmaß Länge: 470 mm

Innenmaß Breite: 350 mm

Innenmaß Höhe: 200 mm

Gewicht: 6,8 kg

Technische Beschreibung

Innenmaß Höhe	200 mm
---------------	--------

Innenmaß Länge	470 mm
Innenmaß Breite	350 mm
Gewicht	6,8 kg
Werkstoff	X-ABS
Art der Werkzeugaufbewahrung	Klemmhalter
Art der Werkzeugaufbewahrung	Einsteckfächer
Koffer Belastbarkeit	35 kg
Eigenschaft Koffer	flugtauglich
Produktart	Werkzeug-Transportsystem

Zubehör

Werkzeugtafel mit 23 Elastikschlaufen und 1 Klemmfach	692989
Längsteiler für Bodenschalen Nr. 692980 / 692981 / 692982	692993
Bodenschale inklusive Werkzeugtafel mit 11 Elastikschlaufen	692982
Werkzeugtafel mit Werkzeugklemmhaltern	692988
Schlösser-Sortiment für Werkzeugkoffer	692994
Handgriff	692995
Einsatzschale mit Mittelsteg, 6 Kleinstegen und Deckel	692770