

Garant
VHM-Fräser Linksspirale, unbeschichtet, Ø e8 DC: 6mm

Bestelldaten

Bestellnummer	209322 6
GTIN	4045197507228
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Spezielle Geometrie für Alu- und Kunststoffbearbeitung.
Linksspirale, rechtsschneidend.

Verwendung:

Extrem scharfe Schneiden, **speziell für die Kunststoffbearbeitung.**

Technische Beschreibung

Zähnezahl Z	2
Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung	21 mm
Schneiden-Ø D _c	6 mm
Vorschub f _z für Nutenfräsen in PMMA	0,025 mm
Vorschub f _z für Besäumen in PMMA	0,03 mm
Freistellungs-Ø D ₁	5,8 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Gesamtlänge L	64 mm
Schneidenlänge L _c	16 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Toleranz Nenn-Ø	e8
Spiralwinkel	20 Grad

Eckenfasenwinkel	90 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	W
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Innenkühlung	nein
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	180 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	105 m/min	N
PMMA Acryl	geeignet	190 m/min	N
PE-HD	geeignet	140 m/min	N
PA 66	geeignet	160 m/min	N
PEEK	geeignet	140 m/min	N
PF 31	geeignet	120 m/min	N
Honeycomb Sandwich	bedingt geeignet	180 m/min	N
Cu	geeignet	150 m/min	N
CuZn	bedingt geeignet	180 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB

129100 HB