

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte SDMX 0903 AFEN, HB7520, Typ: UNI****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2107 UNI
GTIN	4062406619480
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

- **Wendepplatten für höhere Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe geeignet.**
- **Präzisionsgesintert und geschliffen für beste Oberflächenqualitäten.**
- **Feinkörnige Struktur für große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.**

Passend für:

GARANT Planfräser Nr. 214395 und Nr. 214400.

Inhalt:

50 × 214440 UNI

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 3$ mm.

Technische Beschreibung

Typ	UNI
Plattenstärke E	3,18 mm
Inhalt	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	SDMX 0903 AFEN
Sorte	HB7520

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	350 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	255 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	230 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	130 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	235 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

SDMX 0903 AFEN Typ UNI	214440 UNI
------------------------	------------