

**KÄRCHER****Scheuersaugmaschine, Typ: BR4522CBP****Bestelldaten**

Bestellnummer	078002 BR4522CBP
GTIN	4054278440064
Artikelklasse	07C

**Beschreibung****Ausführung:**

Ideal bei großen, stark überstellten Flächen: sehr wendig, batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BR 45/22 Bp Pack. Mit drehbarem Walzenbürstenkopf und KART-Technologie.

Handgeführte Bodenreinigungsmaschine für eine Vielzahl von Anwendungen und verschiedene Flächengrößen. Wahlweise als netzgebundene oder batteriebetriebene Ausführung. Hohe Produktivität und sparsam im Verbrauch.

**Technische Beschreibung**

max. Flächenleistung	1800 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite Bürsten	450 mm
Gewicht inklusive Zubehör	51,7 kg
Länge	970 mm
Volumen des Frischwassertanks	22 l
min. Bürstenanpressdruck	100 - 150 g/cm <sup>3</sup>

Bürstendrehzahl	750 - 1000 min <sup>-1</sup>
Volumen des Schmutzwassertanks	22 l
Leistungsaufnahme	550 W
Breite	550 mm
Höhe	1115 mm
Arbeitsbreite Saugen	500 mm
Akkuspannung	25,2 V
Akkukapazität	42 Ah
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Bodenreinigungsgerät