

**KÄRCHER****Scheuersaugmaschine, Typ: BR4010CADV****Bestelldaten**

Bestellnummer	078001 BR4010CADV
GTIN	4039784541498
Artikelklasse	07C

**Beschreibung****Ausführung:**

Die BR 40/10 C - die wirtschaftlichste Maschine ihrer Klasse. Die kompakte und kraftvolle Maschine verfügt über eine Arbeitsbreite von 400 mm und über ein Tankvolumen von 10 l. Die Advance Variante verfügt über zusätzliche Transporträder und eine Bürstenanpressdruckverstellung.

Handgeführte Bodenreinigungsmaschine für eine Vielzahl von Anwendungen und verschiedene Flächengrößen. Wahlweise als netzgebundene oder batteriebetriebene Ausführung. Hohe Produktivität und sparsam im Verbrauch.

Arbeitsbreite Bürsten: 400 mm

Arbeitsbreite Saugen: 400 mm

Länge: 520 mm

Breite: 470 mm

Höhe: 1150 mm

max. Flächenleistung: 400 m<sup>2</sup>/h

**Technische Beschreibung**

Arbeitsbreite Bürsten	400 mm
-----------------------	--------

Gewicht inklusive Zubehör	30 kg
Breite	470 mm
Volumen des Schmutzwassertanks	10 l
Leistungsaufnahme	2300 W
Arbeitsbreite Saugen	400 mm
Länge	520 mm
Höhe	1150 mm
Volumen des Frischwassertanks	10 l
min. Bürstenanpressdruck	100 - 200 g/cm <sup>3</sup>
max. Flächenleistung	400 m <sup>2</sup> /h
Bürstendrehzahl	1100 min <sup>-1</sup>
Netzfrequenz	50 Hz
Netzspannung	220 - 240 V
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Bodenreinigungsgerät