



## Digitaler Messschieber HCT mit Bluetooth, Messbereich: 150mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	412790 150
GTIN	4062406629434
Artikelklasse	42A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Digitaler Messschieber mit **Bluetooth 5.0**. Gut ablesbare LCD-Anzeige. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Griffsympatische Oberfläche. Messflächen sind feinsgeläppt. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS. Auch nutzbar über Human Interface Device (HID). Programmierbare, automatische Abschaltung sowie programmierbares automatisches Erreichen des SLEEP-Modus über die HCT-APP.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

### Technische Beschreibung

Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messbereich	0 - 150 mm
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	HCT Mobile App
Funkanwendung	HCT Windows App
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 Nr. CR2032

Norm	ISO 13385
Schnabellänge	40 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Serie	HCT
Batterietyp	Knopfzelle
Tiefenmaß vorhanden	ja
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	A1
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Schraube für Tiefenmaßhalter	412236