

**Garant****Bohrstangen-Stabilisator 7xD maxi, Typ: 20R****Bestelldaten**

Bestellnummer	319469 20R
GTIN	4062406642525
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

**Vorteil:**

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

**Passend für:**

Alle gängigen Bohrstangen.

**Hinweis:**

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3xD der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 10xD.

**Technische Beschreibung**

C	1,5 mm
Schneidrichtung	rechts
Radius R	1,2 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Schaftlänge L <sub>s</sub>	60 mm
Schaft-Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Versatz Z zur Achse	20 mm

Spann-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Gesamtlänge L <sub>2</sub>	206 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub>	140 mm
Innendrehtiefe bis	7×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator