

Stabgreifermagnet mit Passungsmaß, SmCo₅, Ø: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085928 10
GTIN	2050000965159
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Geschirmter Stabgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.
- Passungstoleranz auf Außen-Ø h6.
- Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
- Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo₅).

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Technische Beschreibung

Werkstoff Oberfläche	Nickel
maximale Temperaturbeständigkeit	200 °C
Ø	10 mm
Nennhaltekraft	40 N
Höhe	20 mm
maximales Kürzungsmaß Rückseite	8 mm
Werkstoff Magnetkern	SmCo ₅
Produktart	Stabgreifer-Magnet

