

Garant
Schruppfräser HSS-Co8, unbeschichtet, Ø js14 DC: 25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	192520 25
GTIN	4045197106735
Artikelklasse	11W

Beschreibung
Ausführung:
Mit hinterschliffenem Kordelprofil.

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.

- **Weiträumige, feinstgeschliffene Span-Nuten.**
- **Spezieller Spanwinkel für Alu und NE-Metalle.**

Vorteil:

 Die großen Spanräume sind **für hohe Zerspanungsvolumen** geeignet.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z für Nutenfräsen in Alu kurzspanend	0,09 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,5 mm
Schneiden-Ø D_c	25 mm
Zähnezahl Z	3
Schaft-Ø D_s	25 mm
Gesamtlänge L	166 mm
Schneidenlänge L_c	90 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 1835 B mit h6
Toleranz Nenn-Ø	js14
Spiralwinkel	36 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad

Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	WR
Innenkühlung	nein
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	138 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	83 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	9 m/min	M
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		