

Stabgreifermagnet mit Passungsmaß, AlNiCo, Ø: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085925 16
GTIN	2050000965128
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Geschirmter Stabgreifer mit Magnetkern aus AlNiCo.
- Passungstoleranz auf Außen-Ø h6.
- Temperaturbeständig bis maximal 220 °C.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Technische Beschreibung

maximales Kürzungsmaß Rückseite	5 mm
Ø	16 mm
Höhe	20 mm
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
maximale Temperaturbeständigkeit	220 °C
Nennhaltekraft	15 N
Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Stabgreifer-Magnet

