

Stabgreifermagnet mit Passungsmaß, SmCo₅, Ø: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085928 16
GTIN	2050000965173
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Geschirmter Stabgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.
- Passungstoleranz auf Außen-Ø h6.
- Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
- Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo₅).

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Technische Beschreibung

maximales Kürzungsmaß Rückseite	2 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	200 °C
Nennhaltekraft	125 N
Höhe	20 mm
Werkstoff Oberfläche	Nickel
Ø	16 mm
Werkstoff Magnetkern	SmCo ₅
Produktart	Stabgreifer-Magnet

