

**Garant**
**VHM-Router ziehender Schnitt mittel, unbeschichtet, Ø h10 DC: 10mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	209415 10
GTIN	4045197477507
Artikelklasse	11X

## Beschreibung

### Ausführung:

**Hochleistungs-Kreuzverzahnung** zur wirtschaftlichen Bearbeitung von faserverstärkten Kunststoffen. Zum Nutfräsen im Schruppbereich.

Rechtsspiralig, **ziehender Schnitt** für normalen Einsatz.

Größe 5M, 6M, 8M: Überlange Ausführung.

## Technische Beschreibung

Zähnezahl Z	2
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Vorschub f für Besäumen in PEEK CF30	0,2 mm/U
Vorschub f für Besäumen in POM GF25	0,3 mm/U
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Schneidenlänge L <sub>c</sub>	25 mm
Gesamtlänge L	72 mm
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Fräsprofil	hochleistungskreuzverzahnt

Typ	W
Toleranz Nenn-Ø	h10
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung	nein
Farbring	gelb
Schafttoleranz	h6
Produktart	Router

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
PVDF GF20	geeignet	120 m/min	N
POM GF25	geeignet	120 m/min	N
PA 66 GF30	geeignet	100 m/min	N
PEEK GF30	geeignet	100 m/min	N
PTFE CF25	geeignet	120 m/min	N
PEEK CF30	geeignet	110 m/min	N
GFK	bedingt geeignet	120 m/min	N
CFK	bedingt geeignet	120 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

## Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------