

Garant
Bohrstangen-Stabilisator 7×D maxi, Typ: 10R

Bestelldaten

Bestellnummer	319469 10R
GTIN	4062406642464
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

Vorteil:

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

Passend für:

Alle gängigen Bohrstangen.

Hinweis:

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 10×D.

Technische Beschreibung

Radius R	1,2 mm
C	1 mm
Versatz Z zur Achse	14 mm
Auskraglänge L ₁	70 mm
Schaft-Ø D ₂	32 mm
Gesamtlänge L ₂	129 mm
Schaftlänge L _s	53 mm

Schneidrichtung	rechts
Ø D ₃	40 mm
Spann-Ø D ₁	10 mm
Innendrehtiefe bis	7×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator