



## Magnet-Kernbohrmaschine MABASIC200



### Bestelldaten

Bestellnummer	076537 MABASIC200
GTIN	2050002060739
Artikelklasse	07E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Rohr-Magnetspannsystem PipeMAB. Neu mit patentiertem Rohr-Magnetspannsystem. Die Magnet-Kernbohrmaschine lässt sich schnell und sicher auf jedes magnetische Rohr ab einem Durchmesser von 85 Millimeter aufsetzen. Die beiden schwenkbar gelagerten Permanentmagnete passen sich automatisch an das Rohr an und liegen immer mit der gesamten Fläche auf, was bei den starr eingebauten Magneten nicht möglich ist. Hier wird immer nur eine partielle Verbindung von Rohr und Magnet erzielt. Je nach Materialstärke wird durch die flächige Verbindung der beiden Magneten zu Rohr eine Haltekraft bis zu 1.020 kg erreicht. So kann auf weitere Maßnahmen wie beispielsweise einen Spanngurt verzichtet werden.

### Technische Beschreibung

Arbeitshub	160 mm
Werkzeugaufnahme Form	Weldon
Werkzeugaufnahme Abmessung	19 mm
Gewicht	16 kg

maximale Drehzahl 1. Gang	450 min <sup>-1</sup>
Netzspannung	230 V
Leistungsaufnahme	1050 W
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Kernbohrmaschine