

Stabgreifermagnet mit Passungsmaß, SmCo₅, Ø: 13mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085928 13
GTIN	2050000965166
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Geschirmter Stabgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.
- Passungstoleranz auf Außen-Ø h6.
- Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
- Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo₅).

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Technische Beschreibung

maximale Temperaturbeständigkeit	200 °C
Ø	13 mm
Höhe	20 mm
Nennhaltekraft	60 N
maximales Kürzungsmaß Rückseite	6 mm
Werkstoff Oberfläche	Nickel
Werkstoff Magnetkern	SmCo ₅
Produktart	Stabgreifer-Magnet

