

**HOLEX****Knopf-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, Ø: 13mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 085946 13     |
| GTIN          | 4045197372871 |
| Artikelklasse | 02A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

- Runder Magnet mit geteilter Haftfläche und Bohrung.
- Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 550 °C.

**Verwendung:**

- Einbau in Zeigermessgeräte.
- Fixierung von kleinen Metallgegenständen.

**Technische Beschreibung**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Nennhaltekraft                   | 7 N          |
| Ø                                | 13 mm        |
| Höhe                             | 9,5 mm       |
| Befestigungsbohrung-Ø            | 4,4 mm       |
| maximale Temperaturbeständigkeit | 550 °C       |
| Werkstoff Magnetkern             | AlNiCo       |
| Produktart                       | Knopf-Magnet |

