

HOLEX**Topf-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, Ø: 17mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085940 17
GTIN	4045197372734
Artikelklasse	02A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Keine Beeinträchtigungen des Magnets bei Bearbeitung des Stahlmantels.**
- **Gerichtete Magnetkraft nach unten durch Einbettung in Alu-Ring.**
- **Befestigungsgewinde in Magnetoberfläche.**
- **Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 220 °C.**

Verwendung:

Einbau in Vorrichtungen, zum Festhalten oder Heben.

Technische Beschreibung

Befestigungsgewinde im Magnetkopf	M6 mm
Nennhaltekraft	26,5 N
Werkstoff Oberfläche	Stahl
maximale Temperaturbeständigkeit	220 °C
Ø	17 mm
Höhe	16 mm

Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Topf-Magnet