

Flachgreifermagnet mit Innengewinde, Neodym, Ø: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085924 16
GTIN	2050001737755
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Technische Beschreibung

Höhe mit Gewinde	11,5 mm
Gewinde	M4 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Höhe	4,5 mm
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Gewicht	13,2 g
Nennhaltekraft	95 N
Gewindebuchse	ja
Ø	16 mm

Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Flachgreifer-Magnet

Zubehör

Einschraubhaken-Set mit Außengewinde 10-teilig Gewinde M4	085921 M4
---	-----------