

**Kapp- und Gehrungssäge BITURBO Akku, Typ: GCM18216-0****Bestelldaten**

Bestellnummer	078232 GCM18216-0
GTIN	3165140898928
Artikelklasse	03B

Beschreibung**Ausführung:**

Akku Kapp- und Gehrungssäge.

- **Hervorragende Schnittkapazität mit großer Schnitttiefe von 70 mm.**
- **Beste Mobilität durch geringes Gewicht und hervorragende Ergonomie.**
- **User Interface für Drehzahlvorwahl.**
- **Werkzeugloser Sägeblattwechsel.**
- **Durch BITURBO-Technologie vergleichbar mit kabelgebundener Säge.**
- **Gute Mobilität durch geringes Gewicht.**

Lieferumfang:

Sägeblatt Ø 216 mm, Niederhalter, SDS-Mutter, GCY 42 Bluetooth-Modul. Inklusive Sägeblatt und Staubbeutel.

Technische Beschreibung

maximaler Neigungswinkel links	45 Grad
maximaler Neigungswinkel rechts	0 Grad
Herstellerbezeichnung	GCM 18V-216
Gehrungsverstellung	ja
Höhe	630 mm

maximaler Gehrungswinkel links	47 Grad
Akkuart	Lithium-Ion
Breite	770 mm
Akkuspannung	18 V
Gewicht	14,7 kg
Länge	520 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Sägeblatt-Ø	216 mm
maximaler Gehrungswinkel rechts	47 Grad
Anzahl enthaltener Akkus	0
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Drehzahl	4600 min ⁻¹
Verpackung	Karton
Produktart	Säge