

## Stabgreifermagnet mit Passungsmaß, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	085928 20
GTIN	2050000964879
Artikelklasse	08Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Geschirmter Stabgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.
- Passungstoleranz auf Außen-Ø h6.
- Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
- Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo<sub>5</sub>).

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

### Technische Beschreibung

Höhe	25 mm
maximales Kürzungsmaß Rückseite	6 mm
Nennhaltekraft	230 N
Werkstoff Oberfläche	Nickel
Ø	20 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	200 °C
Werkstoff Magnetkern	SmCo <sub>5</sub>
Produktart	Stabgreifer-Magnet

