

Garant
Schrupffräser HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 30mm

Bestelldaten

Bestellnummer	192645 30
GTIN	4045197107428
Artikelklasse	11W

Beschreibung
Ausführung:
Mit hinterschliffenem Kordelprofil.

Bis Gr. 20 Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.

Die breiten Zahnstollen können ohne Profilveränderung nachgeschliffen werden.

HSS-PM – Für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung.

Gr. 6M bis 25M – **MID-Fräser**: Baumaße nach **Werksnorm**, die **zwischen** DIN 844 **kurz** und DIN 844 **lang** liegen.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: js12

Zähnezahl Z: 5

Spiralwinkel: 30 Grad

Zustellrichtung: horizontal und schräg

Schaft: DIN 1835 B mit h6

Zähnezahl Z: 5

Schneidenlänge L_c : 45 mm

Gesamtlänge L: 121 mm

Schaft-Ø D_s : 25 mm

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,7 mm

Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm²: 0,08 mm

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	30 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm ²	0,08 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,7 mm

Zähnezahl Z	5
Schaft-Ø D _s	25 mm
Gesamtlänge L	121 mm
Schneidenlänge L _c	45 mm
Zustellrichtung	horizontal und schräg
Schaft	DIN 1835 B mit h6
Toleranz Nenn-Ø	js12
Spiralwinkel	30 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	HSS PM
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NR
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	138 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	83 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	64 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	64 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	37 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	23 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	18 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	55 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	110 m/min	N

Uni	geeignet
nass maximal	geeignet
trocken	geeignet