

**HOLEX****Topf-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, Ø: 21mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085940 21
GTIN	4045197372758
Artikelklasse	02A

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Keine Beeinträchtigungen des Magnets bei Bearbeitung des Stahlmantels.**
- **Gerichtete Magnetkraft nach unten durch Einbettung in Alu-Ring.**
- **Befestigungsgewinde in Magnetoberfläche.**
- **Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 220 °C.**

**Verwendung:**

Einbau in Vorrichtungen, zum Festhalten oder Heben.

**Technische Beschreibung**

maximale Temperaturbeständigkeit	220 °C
Ø	21 mm
Höhe	19 mm
Nennhaltekraft	40 N
Werkstoff Oberfläche	Stahl
Befestigungsgewinde im Magnetkopf	M6 mm

Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Topf-Magnet