

Stabgreifermagnet mit Passungsmaß, SmCo₅, Ø: 32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085928 32
GTIN	2050000965197
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- **Geschirmter Stabgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.**
- **Passungstoleranz auf Außen-Ø h6.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.**
- **Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo₅).**

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Technische Beschreibung

Nennhaltekraft	600 N
Ø	32 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	200 °C
Höhe	40 mm
maximales Kürzungsmaß Rückseite	5 mm
Werkstoff Oberfläche	Nickel
Werkstoff Magnetkern	SmCo ₅
Produktart	Stabgreifer-Magnet

