

Re-Bo**Metallkreissägeblatt, Ø×Stärke: 68X1,6Gmm**

Bestelldaten

Bestellnummer	178860 68X1,6G
GTIN	4045197245618
Artikelklasse	17B

Beschreibung

Ausführung:**Deutsches Spitzenprodukt**, mit Spezialhohlschliff und Präzisionsverzahnung.**Passend für:****GF** und **AXX AiR**.

Technische Beschreibung

Ø	68 mm
Bohrungs-Ø	16 mm
Stärke	1,6 mm
Zähnezahl Z	44
Schneidstoff	HSS E
Innenkühlung	nein
Produktart	Kreissägeblatt

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	800 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	600 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	37 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	22 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	20 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	15 m/min	S
GG(G)	geeignet	27 m/min	K
CuZn	geeignet	400 m/min	N
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	bedingt geeignet		