

Garant**VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC / R1: 6/0,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	206351 6/0,5
GTIN	4045197542212
Artikelklasse	11X

Beschreibung**Ausführung:**

Baumaße nach DIN 6527 und 38°-Spirale.

Toleranz: Schneidenradius $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$.**Hinweis:****NEUE GENERATION VERFÜGBAR!****Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 206345****Technische Beschreibung**

Schneiden-Ø D_c	6 mm
Schneidenradius R_1	0,5 mm
Zähnezahl Z	4
Vorschub f_z für Besäumen in INOX > 900 N/mm ²	0,033 mm
Freistellungs-Ø D_1	5,5 mm
Auskräglänge L_1 inkl. Freistellung	21 mm
Vorschub f_z für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Schneidenlänge L_c	13 mm
Gesamtlänge L	57 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Spiralwinkel	38 Grad

Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	e8
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Schafttoleranz	h6
Farbring	blau
Produktart	Torusfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	230 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
TOOLOX 33	geeignet	115 m/min	H
TOOLOX 44	geeignet	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	S
Uni	bedingt geeignet		

nass maximal	geeignet
nass minimal	geeignet
trocken	bedingt geeignet
Luft	bedingt geeignet
Dienstleistungen	
Schaftschleifen Typ HB	129100 HB