


VHM-Mini-Fräser, TiAlN, Ø e8 DC: 2,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	201920 2,5
GTIN	4045197114808
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Doppelt hinterschleifener Seitenfreiwinkel.

Mitnahmefläche **ähnlich DIN 6535 HB.**

Hinweis:

Sparen Sie sich die Nachschleifkosten:

Denn es ist günstiger, VHM-Mini-Fräser bis zur Verschleißgrenze zu nutzen, als nachzuschleifen.

Technische Beschreibung

Eckenfasenbreite bei 45°	0,03 mm
Schneiden-Ø D _c	2,5 mm
Vorschub f _z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,011 mm
Zähnezahl Z	3
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm ²	0,01 mm
Schaftform	HB
Schaft-Ø D _s	6 mm
Gesamtlänge L	45 mm
Schneidenlänge L _c	5 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Korrektur-Faktor für v _c	1,25
Schaft	DIN 6535 HB mit h6

Toleranz Nenn-Ø	e8
Spiralwinkel	45 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	200 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	105 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	60 m/min	M
GG(G)	geeignet	90 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

