

**Flachtopf-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, Ø: 29mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085944 29
GTIN	4045197372833
Artikelklasse	02A

**Beschreibung****Ausführung:**

- Flachmagnet zum Schutz im Stahlmantel eingebettet.
- Befestigung des Magnets von unten durch Bohrung mit Senkung.
- Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 450 °C (Gr. 19 bis 100 °C).

**Verwendung:**

Vorrichtungsbau.

**Technische Beschreibung**

Höhe	8,7 mm
Ø	28,5 mm
Werkstoff Oberfläche	Stahl
Befestigungsbohrungs-Ø	5,2 mm
Nennhaltekraft	50 N
Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Topf-Magnet

