

**Stark-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, Gesamthöhe: 30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085934 30
GTIN	4045197372581
Artikelklasse	02A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Starker Magnet in Brückenform.**
- **Mit Bohrung zum Befestigen des Magnets. (Größe 35 und 41 mit 2 Bohrungen).**
- **Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 550 °C.**

Verwendung:

Zum Halten, Anheben oder Sortieren kleiner Eisenteile oder zum Einbau in elektrische Relais, Messinstrumente usw.

Technische Beschreibung

Einzelpol Tiefe	11 mm
Einzelpol Breite	28,6 mm
Gesamthöhe	30 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	550 °C
Nennhaltekraft	118 N
Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Starkmagnet

