



Muldenkipper RAL 7016 mit Ablasshahn, Muldenvolumen: 450l



Bestelldaten

Bestellnummer	919923 450
GTIN	4017976247021
Artikelklasse	96D

Beschreibung

Ausführung:

Öldicht verschweißte Mulde, kippbar gelagert.

Muldenrand oben zweimal umgekanet.

Untergestell mit integrierten Staplertaschen, Trittblech und Kippsicherung.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

TOTALSTOP - Zentralbremssystem gemäß EN 1757-3 serienmäßig an den Lenkrollen.

Igeltext:

Ablasshahn

mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Kippvorgang wird manuell ausgelöst.

Für Entleerung mit Gabelstapler oder bei schwerer Belastung empfehlen wir einen Selbstkipper.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Material Rad	TPE
--------------	-----

Ablasshahn Ausführung	Ablasshahn mit Sieb
Länge	1374 mm
Einfahrtaschen Maß C	603 mm
Einfahrtaschen Maß D	72 mm
Schüttkanten Höhe mit Rollen	733 mm
Gewicht	83 kg
Seilzug	nein
Einfahrtaschen Maß A	194 mm
Farbe	anthrazitgrau RAL 7016
öldicht verschweißt	ja
Anzahl Räder	4
Kastenmaß Länge	1214 mm
Tragfähigkeit	750 kg
Muldenvolumen	450 l
Norm	EN 1757-3
Kastenmaß Höhe	708 mm
Höhe	1072 mm
Einfahrtaschen-Abstand B	203 mm
Einfahrt-Innenmaß Breite	194 mm
Kippmechanismus	manuell
Rad-Ø	200 mm
Kippsicherung	ja
Einfahrt-Innenmaß Höhe	72 mm
Kastenmaß Breite	669 mm
Breite	730 mm
mit Einfahrtaschen	ja
Produktart	Kippbehälter

