



Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 7



Bestelldaten

Bestellnummer	148150 7
GTIN	4045197814937
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Verstärkte Ausführung. Alle Abmessungen **mit hochwertig geschmiedetem Stahlgehäuse und Vollstahlgriffen.**

Norm: DIN 1814

Spannweite □: 14,5 - 36 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M25 – M58

für Handreibahlen-Ø DIN 206: 20 - 45 mm

Gesamtlänge: 1120 mm

Technische Beschreibung

für Handreibahlen-Ø DIN 206	20 - 45 mm
Gesamtlänge	1120 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M25 – M58
Spannweite □	14,5 - 36 mm
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen