



Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	148150 5
GTIN	4045197814913
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Verstärkte Ausführung. Alle Abmessungen **mit hochwertig geschmiedetem Stahlgehäuse und Vollstahlgriffen.**

Norm: DIN 1814

Spannweite □: 7 - 20 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M12 – M33

für Handreibahlen-Ø DIN 206: 9 - 26 mm

Gesamtlänge: 700 mm

Technische Beschreibung

Spannweite □	7 - 20 mm
Gesamtlänge	700 mm
für Handreibahlen-Ø DIN 206	9 - 26 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M12 – M33
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen