



Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	148150 3
GTIN	4045197814890
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Verstärkte Ausführung. Alle Abmessungen **mit hochwertig geschmiedetem Stahlgehäuse und Vollstahlgriffen.**

Norm: DIN 1814

Spannweite □: 4,9 - 12 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M5 – M20

für Handreibahlen-Ø DIN 206: 6,5 - 15 mm

Gesamtlänge: 385 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	385 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M5 – M20
für Handreibahlen-Ø DIN 206	6,5 - 15 mm
Spannweite □	4,9 - 12 mm
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen