



Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	148150 2
GTIN	4045197814883
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Verstärkte Ausführung. Alle Abmessungen **mit hochwertig geschmiedetem Stahlgehäuse und Vollstahlgriffen.**

Norm: DIN 1814

Spannweite □: 3 - 9 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M4 – M12

für Handreibahlen-Ø DIN 206: 5 - 10 mm

Gesamtlänge: 280 mm

Technische Beschreibung

für Handreibahlen-Ø DIN 206	5 - 10 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M4 – M12
Spannweite □	3 - 9 mm
Gesamtlänge	280 mm
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen