



## Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 0



### Bestelldaten

Bestellnummer	148150 0
GTIN	4045197814852
Artikelklasse	12L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Verstärkte Ausführung. Alle Abmessungen **mit hochwertig geschmiedetem Stahlgehäuse und Vollstahlgriffen.**

Norm: DIN 1814

Spannweite □: 2 - 5 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M1 – M8

für Handreibahlen-Ø DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Gesamtlänge: 130 mm

### Technische Beschreibung

für Handgewindebohrer DIN 352	M1 – M8
Gesamtlänge	130 mm
für Handreibahlen-Ø DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Spannweite □	2 - 5 mm
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen