

**Flachtopf-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, Ø: 19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085944 19
GTIN	4045197372819
Artikelklasse	02A

Beschreibung**Ausführung:**

- Flachmagnet zum Schutz im Stahlmantel eingebettet.
- Befestigung des Magnets von unten durch Bohrung mit Senkung.
- Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 450 °C (Gr. 19 bis 100 °C).

Verwendung:

Vorrichtungsbau.

Technische Beschreibung

Werkstoff Oberfläche	Stahl
Höhe	7,5 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	100 °C
Befestigungsbohrungs-Ø	4,5 mm
Nennhaltekraft	30 N
Ø	19 mm
Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Topf-Magnet

