


VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HB, TiSi, Ø DC / R1: 6/0,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	206353 6/0,5
GTIN	4045197540249
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Baumaße nach Werksnorm und 35°-Spirale.

Spezielle TiSi-Beschichtung.

Mit Wuchtgüte G2,5.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!

Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 206348

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	6 mm
Auskräglänge L ₁ inkl. Freistellung	19 mm
Vorschub f _z für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Zähnezahl Z	4
Freistellungs-Ø D ₁	5,8 mm
Vorschub f _z für Besäumen in INOX > 900 N/mm ²	0,033 mm
Schneidenradius R ₁	0,5 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Schneidenlänge L _c	13 mm
Gesamtlänge L	57 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6

Spiralwinkel	35 Grad
Beschichtung	TiSi
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	f8
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Schafttoleranz	h6
Farbring	blau
Produktart	Torusfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	230 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
TOOLOX 33	geeignet	115 m/min	H
TOOLOX 44	geeignet	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
Uni	bedingt geeignet		

nass maximal	geeignet
nass minimal	geeignet
trocken	bedingt geeignet
Luft	bedingt geeignet