

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte ZDHT 150540FR-F10, für Aluminium-Eckfräser, HU7705, Typ: ALU****Bestelldaten**

Bestellnummer	211774 ALU
GTIN	4062406681951
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Ausführung:**

Umfangsgeschliffene Wendeschneidplatten für paßgenauen Sitz im Trägerwerkzeug. Leistungsfähiges Feinstkornsubstrat der neuesten Schneidstoffgeneration. Optimierte Schneidkantenpräparation für die Anwendung in leicht spanbaren Werkstoffen.

Eckenradius: 4 mm

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,1 - 0,25 mm

maximale Schnitttiefe  $a_{p,max}$ : 13,5 mm

**Technische Beschreibung**

maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	13,5 mm
Eckenradius	4 mm
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,1 - 0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZDHT 150540FR-F10
Sorte	HU7705

Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	2000 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	1800 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	900 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		