

uvex**Schnürstiefel schwarz/gelb uvex 1, S2, EU-Schuhgröße: 43**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 092118 43 |
| GTIN | 4031101534855 |
| Artikelklasse | 04V |

Beschreibung

Ausführung:

Sportlicher, besonders leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh. Für Chromallergiker geeignet. Weite 11.

- **Obermaterial aus Mikrovelours.**
- **Distance-Mesh Futtermaterial.**
- **100% metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe.**
- **PU-Laufsohle mit TPU-Einsätzen mit besten Dämpfungseigenschaften.**
- **Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.**
- **ESD-Ausstattung.**

Schnürstiefel mit weich gepolstertem Kragen sowie gepolsterter Staublasche.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Schutzklasse: S2

Material Zehenschutzkappe: Composite

Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Technische Beschreibung

| | |
|-------|--------------|
| Farbe | schwarz/gelb |
|-------|--------------|

| | |
|---|---|
| Material Zehenschutzkappe | Composite |
| metall- und lederfreie Ausstattung | ja |
| EU-Schuhgröße | 43 |
| Verschluss | Senkel |
| Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 |
| Material Innenfutter | Distance Mesh |
| Obermaterial | hydrophobiertes Hightech-Microvelour |
| Schutzklasse | S2 |
| für Chromallergiker geeignet | ja |
| Rutschhemmung | ja |
| herausnehmbares Fußbett | ja |
| Schuhtyp | Schnürstiefel |
| Material Laufsohle | Polyurethan |
| öl- und benzinresistente Sohle | ja |
| Energieaufnahme im Fersenbereich | ja |
| antistatisch | ja |
| gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme | ja |
| Wasserdichtheit des ganzen Schuhs | ja |
| Serie | uvex 1 |
| Geschlecht | Herren |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD |
| Produktart | Sicherheitsstiefel |