

**Garant**
**VCGT 220530 FN, HU7810, Typ: ALU**


## Bestelldaten

Bestellnummer	211861 ALU
GTIN	4062406676841
Artikelklasse	21A

## Beschreibung

### Ausführung:

Feinkornsubstrat, polierte Spanleitstufen – extreme Reduzierung der Aufklebeneigung.

### Hinweis:

$a_{p\max} = 7 \text{ mm}$  für Schruppen mit  $a_e = 1 \times D$ .

## Technische Beschreibung

Typ	ALU
Vorschub $f_z$	0,25 mm
Eckenradius	3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 220530 FN
Sorte	HU7810
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	1900 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	500 m/min	N
CuZn	geeignet	400 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet	100 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		