



Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	148150 6
GTIN	4045197814920
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Verstärkte Ausführung. Alle Abmessungen **mit hochwertig geschmiedetem Stahlgehäuse und Vollstahlgriffen.**

Norm: DIN 1814

Spannweite □: 9 - 24 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M16 – M42

für Handreibahlen-Ø DIN 206: 11 - 32 mm

Gesamtlänge: 900 mm

Technische Beschreibung

Spannweite □	9 - 24 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M16 – M42
Gesamtlänge	900 mm
für Handreibahlen-Ø DIN 206	11 - 32 mm
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen